

Piastra di copertura con feritoia DIN, UFCP-D



Questa copertura anteriore in poliestere è dotata di forature per componenti modulari che eliminano la necessità di lavorazione. I collegamenti elettrici e i cavi sono protetti, quindi è possibile eseguire gli interventi sul campo in totale sicurezza.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di copertura anteriore con feritoie per componenti DIN. Distanza tra UFCP e porta della cassa: 39 mm; 49 mm per UCP750 e modelli più grandi. Posizione di montaggio reversibile per aumentare di 30 mm la distanza tra UFCP e porta della cassa. Telaio di montaggio con guide DIN UMFxxxx da ordinare separatamente.

Materiale: Poliestere.

Finitura: RAL 7035.

Fornitura: Piastra di copertura, staffe di supporto, chiusure a passo rapido da un quarto di giro e accessori di montaggio.

SPECIFICHE

Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Poliestere
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Profondità di montaggio massima	Quantità modulo	Quantità righe
UFCP3201	315mm	215mm	125mm	125mm	12	2
UFCP4301	415mm	315mm	150mm	150mm	24	2
UFCP5401	515mm	415mm	150mm	150mm	54	3
UFCP6401	615mm	415mm	150mm	150mm	54	3
UFCP7501	735mm	535mm	150mm	150mm	88	4
UFCP8601	835mm	635mm	150mm	150mm	96	4
UFCP1081	1035mm	835mm	150mm	150mm	180	5

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE