


Contenitore a doppio sportello, MAD

La gamma MAD di casse per montaggio a parete in lamiera d'acciaio, con porta doppia e grado di protezione IP 55, è ideale per il montaggio in spazi ristretti dove la porta singola, se aperta, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte alla cassa. La capacità di carico delle porte inoltre è maggiore perché ripartita in due sezioni. La cassa è adatta a molteplici applicazioni poiché i componenti all'interno sono adeguatamente protetti.



STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo: Lamiera d'acciaio da 1.5 mm. Flangia passacavi: Lamiera d'acciaio da 1.4 mm. Porta: Lamiera d'acciaio da 2 mm. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2 mm / 2.5 mm MAD1001030R5 e superiore.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. Quattro fori da 8.5 mm di diametro per fissaggi a parete, bugnature da 20.4 mm di diametro x 2 mm per consentire una circolazione aria nella parte posteriore della cassa.

Porta: Porta montata con apertura a 130°. Cerniere rimovibili a scomparsa con perno imperdibile. Borchie M6 saldate internamente per consentire il montaggio dei profili delle porte MMDP. Due profili di montaggio rimovibili sulla porta destra e due su quella sinistra. La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettata in un unico pezzo.

Serratura: Serrature personalizzate con doppia mappa per una facile apertura della porta, inserto DIN da 3 mm e movimento a 90°. Serratura a spagnoletta a 3 punti. Altri inserti sono disponibili come accessori.

Piastra di montaggio: La piastra di montaggio è punzonata verticalmente ad intervalli da 10 mm per un facile posizionamento dell'equipaggiamento. Sulla parte superiore e inferiore vi sono fori per facilitare il fissaggio dei cavi. E' fissata su bulloni M8 saldati a pressione sulla parte posteriore dell'cassa. Tutti i lati da 800 mm in su sono rinforzati tramite bordi piegati. Utilizzando l'accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolata per ogni profondità.

Apertura piastra pressacavo: Ubicata all'estremità posteriore della cassa per facilitare il cablaggio della piastra.

Protezione: IP 55 | TIPO 12 | IK 10. Per l'installazione all'aperto, si consiglia l'uso di un parapigioggia, ARF e di un rivestimento di vernice in poliestere al 100% con primer anticorrosione. La resistenza alla corrosione deve essere presa in considerazione per le applicazioni per esterni o interni.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Fornitura: Cassa con porte e piastra di montaggio (non incluse per i codici degli articoli che terminano con PER5). Due profili di montaggio per ogni porta. Flange passacavi con guarnizioni, chiave in metallo da 3 mm a doppia mappa e

accessori di montaggio. Elementi per il collegamento di terra.

SPECIFICHE

Spessore del corpo:	1.5mm
Spessore portiera:	2mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Acciaio dolce
Fine:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035


Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni pannello	Profondità di montaggio massima
MAD0608030PE R5	600mm	800mm	300mm	No		
MAD0608030R5	600mm	800mm	300mm	Sì	570 x 750mm	282mm
MAD0801230PE R5	800mm	1200mm	300mm	No		
MAD0801230R5	800mm	1200mm	300mm	Sì	770 x 1150mm	282mm
MAD1001030PE R5	1000mm	1000mm	300mm	No		
MAD1001030R5	1000mm	1000mm	300mm	Sì	970 x 950mm	282mm
MAD1201030PE R5	1200mm	1000mm	300mm	No		
MAD1201030R5	1200mm	1000mm	300mm	Sì	1170 x 950mm	282mm
MAD1201230PE R5	1200mm	1200mm	300mm	No		
MAD1201230R5	1200mm	1200mm	300mm	Sì	1170 x 1150mm	282mm
MAD1401030PE R5	1400mm	1000mm	300mm	No		
MAD1401030R5	1400mm	1000mm	300mm	Sì	1370 x 950mm	282mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

* Serratura a cariglione su 3 punti.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE