

Ripiano di appoggio, DDK



Questo ripiano di appoggio fornisce una superficie stabile e può essere utilizzato come ripiano da lavoro temporaneo, per documenti, computer o dispositivi di misurazione. Il ripiano si ripiega a filo con il telaio ed è possibile regolarne l'inclinazione.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Montato direttamente sul telaio della porta, fornisce una superficie sicura per documenti, computer o dispositivi di misurazione. Il banco può essere facilmente piegato e chiuso all'interno dello spazio del telaio della porta. Un sistema di posizionamento automatico di sicurezza posiziona il banco su angoli di 55°, 70° e 90° gradi. Il DDK800R5 può anche essere montato su una porta di 1000 mm di larghezza, utilizzando l'accessorio DCP1002.

Materiale: Piastra in acciaio da 1.35 mm

Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con materiale di montaggio.

SPECIFICHE

Spessore:	1.35mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Spedizione rapida
DDK600R5	342mm	487mm	365mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero	No
DDK800R5	342mm	687mm	365mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE