

# Piastra montaggio, 2000x800

## CODICE A CATALOGO

### MP2008



La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio dell'armadio, poiché può essere cablata facilmente ed equipaggiata di componenti prima di essere montata.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di montaggio standard. Può anche essere montata a lato dell'armadio tramite l'impiego del kit MPS o a lato per mezzo del profilo MTS. Per carichi pesanti in aree con vibrazioni usare staffe di rinforzo profilo per la piastra di montaggio MPR e MPE o MPEF.

Materiale: Acciaio elettrozincato da 3 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Carico massimo: 6000 N.

Specifiche di montaggio: Utilizzare MPA per il montaggio della piastra MP all'interno dell'armadio. Regolabile in profondità con l'accessorio MPD.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 2000mm

Larghezza: 800mm

Profondità: 25mm

Altezza piastra di montaggio: 1894mm

Larghezza piastra di montaggio: 694mm

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato

Spessore: 3mm

Quantità nella confezione: 1

Peso: 31.4kg

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Nota: per la larghezza da 1600 mm, la piastra di montaggio viene fornita con due piastre di montaggio da 800 mm e una piastra di riempimento.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**