

Barra supporto, 800

CODICE A CATALOGO

SFBP800



Queste barre di supporto consentono il montaggio dei telai girevoli ad altezza parziale in casse e armadi in acciaio, fornendo un solido metodo di fissaggio.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Consentono un'altezza parziale dei telai girevoli da montarsi in armadi Multi-Mount, e armadi Multi-Flex. Le strutture girevoli possono essere montate con apertura sia destra che sinistra.

Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.

Quantità nell'imballaggio: Un kit completo include le staffe di montaggio per un telaio girevole.

Specifiche di montaggio: Per Multi-Mount, da usarsi con i profili AVB. Per armadi da pavimento, da montarsi direttamente sulla struttura dell'armadio o regolabile in profondità ad intervalli di 25 mm tramite accessorio CLKP.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 106mm

Larghezza: 800mm

Profondità: 31mm

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato

Spessore: 3mm

Peso: 3kg

Quantità nella confezione: 1

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE