

Ripiano di fissaggio anteriore da 19 pollici, MTR



Questo ripiano per profili da 19" può essere regolato in altezza e fornisce ulteriori possibilità di montaggio. Dispone di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per montaggio frontale. Il ripiano può essere regolato in avanti o indietro. Aperture di ventilazione.

Ulteriori informazioni: Può essere costruito su telai girevoli.

Materiale: Acciaio da 1.8 mm.

Finitura: RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: 1 kit completo con materiale di montaggio.

Max. loading: 150N

SPECIFICHE

Spessore:	1.8mm
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035
Materiale:	Acciaio
Fine:	Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Unità rack	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
MTR1470	483mm	500mm	2U	Acciaio dolce	No
MTR1279	483mm	280mm	2U	Acciaio dolce	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE