

Refrigeratore industriale, tal



Il refrigeratore industriale per acqua offre precisione e affidabilità in un design modulare, con potenze a partire da 2300 W. Con potenze che vanno da 900 W fino a 134 kW. L'ampia gamma di accessori e opzioni consente più configurazioni di refrigeratori.

STANDARD INDUSTRIALI

CE; UKCA

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Limiti di funzionamento a temperatura ambiente Da +15 °C a +45 °C

Livello di pressione sonora (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78

Collegamenti liquidi IN/OUT (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2"1/2"

Capacità del serbatoio di stoccaggio (l): 50 | 130 | 200 | 300

Tipo di pompa: Periferica | Centrifuga

Tensione di alimentazione secondaria (V): 230 V CA | 24 V CA

Gas refrigerante (HFC): R134A | R410A

Precisione della temperatura (K): +/-2

Tipo di fluido: Acqua

Intervallo di temperatura impostabile del fluido: Da +8 °C a +25 °C

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Capacità nominale Watt a 50 Hz	Capacità nominale Watt a 60 Hz	Tipo di fluido	Tensione nominale	Frequenza nominale	Refrigerante
TAL24	2300W	2700W	Acqua	230V	50 – 60Hz	R134a
TAL37	3600W	4200W	Acqua	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALB5	24800W	24800W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB9	29000W	29000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALC5	35800W	35800W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD9	47000W	47000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALE6	55000W	55000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALF8	67000W	67000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA1	11400W	11400W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA3	12400W	12400W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA5	17800W	17800W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA8	20100W	20100W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALI4	94000W	94000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALM0	110000W	110000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALO6	134000W	134000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL57	6000W	6000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Codice a catalogo	Capacità nominale Watt a 50 Hz	Capacità nominale Watt a 60 Hz	Tipo di fluido	Tensione nominale	Frequenza nominale	Refrigerante
TAL46	4550W	4550W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALA0	10900W	10900W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL29	2900W	2900W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL76	8100W	8100W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL93	9550W	9550W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Nota: Gli articoli sono personalizzabili, contattare nVent per la configurazione.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE