

Angoli di montaggio (19 pollici), DNN



L'uso di questi profili consente il facile montaggio delle apparecchiature da 19" all'interno delle consolle, in fabbrica o sul campo.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per ottenere 19", o multipli, su armadi da 800 mm di larghezza. Questi profili possono essere montati con staffe di montaggio DNB. Per ottenere (19") in armadi da 600 mm di larghezza, utilizzare staffe DND.

Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.

Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi

SPECIFICHE

Spessore: 2mm
Materiale: Acciaio
Fine: Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Unità rack	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
DNN09	400mm	45mm	49mm	9U	Acciaio dolce, Acciaio inossidabile	No
DNN06	267mm	45mm	49mm	6U	Acciaio dolce, Acciaio inossidabile	No
DNN13	579mm	45mm	49mm	13U	Acciaio dolce, Acciaio inossidabile	No
DNN15	667mm	45mm	49mm	15U	Acciaio dolce, Acciaio inossidabile	No
DNN10	445mm	45mm	49mm	10U	Acciaio dolce, Acciaio inossidabile	No
DNN11	489mm	45mm	49mm	11U	Acciaio dolce, Acciaio inossidabile	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE