


Dispositivo di montaggio, WO60



Supporto per la copertura della sezione della barra di alimentazione.

STANDARD INDUSTRIALI

UL

CSA

GL

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per il montaggio di sezioni di copertura, del sistema della barra di alimentazione a 3 poli, da utilizzare con la sezione di copertura 01025.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Dimensioni: 9 × 196 × 32 mm.

Quantità nell'imballaggio: 10 pz.

Approvazioni: CSA, UL, GL.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Colore
01026	32mm	9mm	196mm	Plastica	Uniforma	Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE