

Cappa antipioggia, ASST



Un tetto parapioggia in acciaio inossidabile fornisce riparo mediante una copertura spiovente e protegge i componenti installati dal gocciolamento dell'acqua accumulata all'interno della cassa quando la porta viene aperta.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Viene montato come riparo all'aperto per le casse a parete in acciaio inox. Il tetto è leggermente inclinato e ha una striscia per il gocciolamento. Necessita di lavorazione. Le dimensioni della cassa saranno aumentate di A: 60 mm, L: 20 mm e P: 20 mm.

Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304 S15/ AISI 316L.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Quantità nell'imballaggio: 1 tetto parapioggia con accessori per il montaggio.

Ulteriori informazioni: L'ASST non è compatibile con le cerniere a 180° MMHS.

Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio

SPECIFICHE

Fine: Spazzolato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Materiale del contenitore	Famiglia di prodotti
ASST103	59mm	1000mm	300mm	Acciaio inox 304	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST103-316	59mm	1000mm	300mm	Acciaio inox 316L	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST123	59mm	1200mm	300mm	Acciaio inox 304	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST123-316	59mm	1200mm	300mm	Acciaio inox 316L	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST124	59mm	1200mm	400mm	Acciaio inox 304	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST124-316	59mm	1200mm	400mm	Acciaio inox 316L	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST042	59mm	400mm	210mm	Acciaio inox 304	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST042-316	59mm	400mm	210mm	Acciaio inox 316L	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST062	59mm	600mm	210mm	Acciaio inox 304	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST062-316	59mm	600mm	210mm	Acciaio inox 316L	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST063	59mm	600mm	300mm	Acciaio inox 304	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST063-316	59mm	600mm	300mm	Acciaio inox 316L	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST083	59mm	800mm	300mm	Acciaio inox 304	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST083-316	59mm	800mm	300mm	Acciaio inox 316L	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST084	59mm	800mm	400mm	Acciaio inox 304	Acciaio dolce	Montaggio a parete
ASST084-316	59mm	800mm	400mm	Acciaio inox 316L	Acciaio dolce	Montaggio a parete

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE