

Piastre di separazione per sezione cavo per distribuzione alimentazione, MSPM



Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.

Materiale: 3 mm reinforced polycarbonate, and 1.5 mm galvanized steel.

Fornitura: 2 vertical profiles to fix the separation plate and mounting material.

Two vertical profiles to fix the separation plate and mounting material

SPECIFICHE

Spessore: 3mm
Colore: Grigio
Materiale: Policarbonato
Fine: Uniforme

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
MSPM2004	2000mm	400mm	65mm	Policarbonato	No
MSPM2206	2200mm	600mm	65mm	Policarbonato	No
MSPM1806	1800mm	600mm	65mm	Policarbonato	No
MSPM2006	2000mm	600mm	65mm	Policarbonato	No
MSPM1804	1800mm	400mm	65mm	Policarbonato	No
MSPM2204	2200mm	400mm	65mm	Policarbonato	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

If cable section is installed between 2 outgoing sections, MSPMxxxxE separation plates must be used.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE