

Ripiano 19", VSF



Questo ripiano può essere regolato in altezza e fornisce ulteriori possibilità di montaggio con una maggiore capacità di carico. Dispone inoltre di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Capacità di carico portante: se montato direttamente su profili 19", fronte e retro. Aperture di ventilazione.

Materiale: Acciaio 1.5 mm.

Finitura: RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: 1 ripiano con materiale di montaggio.

Maximum load capacity: 1200 N

SPECIFICHE

Spessore:	1.5mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Acciaio dolce
Fine:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Carico nominale	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
VSF1470	19mm	468mm	468mm	1200N	Acciaio dolce	No
VSF1406	19mm	404mm	404mm	1200N	Acciaio dolce	No
VSF1597	19mm	595mm	595mm	1200N	Acciaio dolce	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE