

Cassa acciaio inox porta singola, ASR



La gamma ASR di casse per montaggio a parete in acciaio inossidabile, con porta singola e grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro. Questa tipologia di casse è adatta a molteplici applicazioni ed ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304L / AISI 316L. **Corpo:** 1.5 mm. **Porta per AISI 304L:** 1.5 mm / 2 mm per cassette con altezza o profondità pari a 600 mm o maggiore. **Porta per AISI 316L:** 2 mm. **Piastra di montaggio:** Acciaio elettrozincato da 2 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.

Porta: Angolo a pezzo unico. Montaggio a filo, con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno rimovibile. Possono essere montate per consentire l'apertura a sinistra o a destra. La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato. Per AISI 316L, la tenuta è assicurata da una guarnizione in silicone iniettato. Prigionieri interni M6 saldati per il montaggio dei profili delle porte MMDP opzionali.

Serratura: Serratura zamak a doppia mappa da 3 mm con movimento a 90° e meccanismo antivibrazione personalizzata da nVent HOFFMAN. Due serrature per casse da 600 a 800 mm di altezza. Sistema di bloccaggio a cariglione su tre punti o 3 serrature per casse a partire da un'altezza di 1000 mm. La serratura in acciaio inossidabile e altre varianti sono disponibili come accessori.

Piastra di montaggio: Fissato su bulloni M8 saldati sul retro armadio. In casse con altezza o larghezza di 800 mm o superiore, la piastra di montaggio ha una piega sui quattro lati che conferisce una maggiore rigidità. Utilizzando l'accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolata in profondità.

Accesso per il cavo: Non vi sono piastre di chiusura standard con aperture per cavi per garantire tenuta e pulizia.

Protezione: Conforme a IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Fornitura: Armadio con porta, piastra di montaggio, chiave in plastica da 3 mm a doppia mappa e accessori per il montaggio. Chiave in metallo, per altezza di 1000 mm e oltre.

Ulteriori informazioni: L'impiego di prodotti per la gestione termica, sfiatatoi e tetti parapioggia è consigliato per le applicazioni gravose ed esterni. Si prega di consultare la sezione accessori generali e il capitolo tecnico per ulteriori informazioni.

SPECIFICHE

Spessore del corpo: 1.5mm
Finitura: Spazzolato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Materiale	Profondità di montaggio massima	Spedizione rapida
ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Acciaio inossidabile 304	132mm	No
ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Acciaio inossidabile 316	132mm	No
ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Acciaio inossidabile 304	132mm	No
ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Acciaio inossidabile 316	132mm	No
ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Acciaio inossidabile 304	132mm	No
ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Acciaio inossidabile 316	132mm	No
ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Acciaio inossidabile 304	132mm	No
ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Acciaio inossidabile 316	132mm	No
ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Acciaio inossidabile 304	132mm	No
ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Acciaio inossidabile 316	132mm	No
ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Acciaio inossidabile 304	132mm	No
ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Acciaio inossidabile 316	132mm	No
ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	192mm	No
ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Acciaio inossidabile 316	192mm	No
ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	192mm	No
ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Acciaio inossidabile 316	192mm	No
ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	192mm	No


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Materiale	Profondità di montaggio massima	Spedizione rapida
ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 316	192mm	No
ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	192mm	No
ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Acciaio inossidabile 316	192mm	No
ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	192mm	No
ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Acciaio inossidabile 316	192mm	No
ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	192mm	No
ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Acciaio inossidabile 316	192mm	No
ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	192mm	No
ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 316	192mm	No
ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	282mm	No
ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 316	282mm	No
ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	282mm	No
ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 316	282mm	No
ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	192mm	No
ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 316	192mm	No
ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	282mm	No
ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 316	282mm	No
ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	282mm	No
ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 316	282mm	No

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Materiale	Profondità di montaggio massima	Spedizione rapida
ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	282mm	No
ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 316	282mm	No
ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	282mm	No
ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 316	282mm	No
ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	382mm	No
ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 316	382mm	No
ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 316	382mm	No
ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	382mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

* Armadi con altezza di 1000 mm e oltre hanno una chiusura a cariglione su tre punti o 3 serrature.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE