

Morsettiera ABS piccola, DABP



La gamma di cassette di derivazione in ABS, DABP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma DABP è adatta ad ambienti difficili poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, eliminando il rischio di guasto dei componenti e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

STANDARD INDUSTRIALI

CE
UKCA
GOST
IP

CARATTERISTICHE

Descrizione: Contenitore in ABS, senza alogeni adatto per un uso interno. Bassa resistenza alle radiazioni UV.

Materiale: Corpo: ABS. Copertura cieca: ABS. Coperchio trasparente: policarbonato.

Guarnizione: Guarnizione in poliuretano integrata nel coperchio.

Resistenza alla temperatura: -40°C a +60°C.

Infiammabilità: UL94 HB.

Protezione: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Finitura: RAL 7035.

Fornitura: Corpo del contenitore, coperchio piano, viti del coperchio in acciaio inox, viti di montaggio e copri fori in poliammide.

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide

SPECIFICHE

Materiale: ASS
Colore: Grigio chiaro
Fine: Uniforme

Table 1/1


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Profondità di montaggio massima	Peso	Spedizione rapida
DABP080809GE	80mm	82mm	56mm	72mm	0.1kg	No
DABP080806GE	80mm	82mm	86mm	42mm	0.1kg	No
DABP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.15kg	No
DABP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	No
DABP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DABP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.2kg	No
DABP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DABP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.25kg	No
DABP121609GE	120mm	160mm	91mm	77mm	0.35kg	No
DABP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.35kg	No
DABP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	No
DABP050504GE	53mm	55mm	36mm	27.5mm	0.5kg	No
DABP162409GE	160mm	240mm	91mm	77mm	0.55kg	No
DABP162412GE	160mm	240mm	121mm	107mm	0.7kg	No
DABP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.8kg	No
DABP233009GE	230mm	300mm	86mm	72mm	0.85kg	No

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Profondità di montaggio massima	Peso	Spedizione rapida
DABP233011GE	230mm	300mm	111mm	97mm	1kg	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Nota: la cassetta di derivazione con il coperchio trasparente in policarbonato, può essere ordinata sostituendo GE con TE nel codice articolo.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE