


Morsettiera piccola in polycarbonato, DPCP



La gamma di cassette di derivazione in polycarbonato, DPCP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma DPCP è adatta per il montaggio in interno e in esterno, anche in luoghi esposti alla luce solare diretta, grazie alla resistenza ai raggi UV. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

STANDARD INDUSTRIALI

CE
UKCA
GOST
IP

CARATTERISTICHE

Descrizione: Contenitore in polycarbonato, senza alogeni adatto per un uso esterno. Alta resistenza ai raggi UV. Autoestinguente.

Materiale: Polycarbonato.

Guarnizione: Guarnizione in poliuretano integrata nel coperchio del contenitore.

Resistenza alla temperatura: -40 °C a +80 °C.

Infiammabilità: UL746C 5V.

Protezione: 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Finitura: RAL 7035.

Approvazioni: CE, GOST. Per cULus_UL Listed si prega di contattare il nostro ufficio vendite.

Fornitura: Corpo del contenitore, coperchio liscio, viti del coperchio in acciaio inox, viti di montaggio e copriforature in poliammide.

Flammability: UL746C 5V

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

SPECIFICHE

Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Polycarbonato
Codice colore:	RAL 7035
Fine:	Uniforme


Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Profondità di montaggio massima	Peso	Spedizione rapida
DPCP050504GE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	No
DPCP050504TE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	No
DPCP050704TE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.06kg	No
DPCP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.08kg	No
DPCP080806TE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.13kg	No
DPCP080806GE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.15kg	No
DPCP080809GE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.15kg	No
DPCP080809TE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.16kg	No
DPCP081206TE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.17kg	No
DPCP081606TE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.19kg	No
DPCP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DPCP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	No
DPCP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DPCP081209TE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.21kg	No
DPCP121206TE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.22kg	No
DPCP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.25kg	No

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Profondità di montaggio massima	Peso	Spedizione rapida
DPCP081609TE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.26kg	No
DPCP121209TE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.29kg	No
DPCP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.3kg	No
DPCP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.3kg	No
DPCP121609GE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.35kg	No
DPCP121609TE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.36kg	No
DPCP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.4kg	No
DPCP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	No
DPCP122009TE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.42kg	No
DPCP152008TE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.42kg	No
DPCP162409GE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.6kg	No
DPCP162409TE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.61kg	No
DPCP162412TE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.74kg	No
DPCP162412GE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.75kg	No
DPCP233009GE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.95kg	No
DPCP233009TE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.97kg	No
DPCP233011GE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.1kg	No
DPCP233011TE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.11kg	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Su richiesta: Box con coperchio trasparente: il coperchio trasparente è realizzato in policarbonato, il numero di articolo è DPCPxxxxxxTE.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE