

Piastre premistoppa standard, AF



La flangia passacavi può essere facilmente lavorata per rispondere alle esigenze specifiche.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di chiusura per aperture standard.

Materiale: Lamiera di acciaio da 1.4 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

SPECIFICHE

Altezza: 1mm

1.4mm Spessore:

Colore: Grigio chiaro Materiale: Acciaio dolce

Fine: Verniciato a polvere

Codice colore: **RAL 7035**

Table 1/1						
Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Tipo di piastra premistoppa	Larghezza apertura piastra premistoppa	Profondità apertura piastra premistoppa	Materiale del contenitore
AF00SR5	142mm	88mm	0 S.	110mm	56mm	Acciaio dolce
AF01R5	242mm	128mm	1	210mm	96mm	Acciaio dolce
AF01SR5	242mm	88mm	1S	210mm	56mm	Acciaio dolce
AF02R5	342mm	128mm	2	310mm	96mm	Acciaio dolce
AF02SR5	342mm	88mm	2 S.	310mm	56mm	Acciaio dolce
AF03R5	442mm	128mm	3	410mm	96mm	Acciaio dolce
AF03SR5	442mm	88mm	3 S.	410mm	56mm	Acciaio dolce
AF04R5	542mm	128mm	4	510mm	96mm	Acciaio dolce

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY HOFFMAN TRACHTE ERICO ILSCO SCHROFF