


Barre di supporto trasversali telaio oscillante, ESFB



Le barre di supporto consentono il montaggio di telaio girevoli a tutta altezza e ad altezza parziale, nonché il montaggio di accessori aggiuntivi.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per il montaggio in altezza di telai girevoli in acciaio

Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.

Specifiche di montaggio: Le barre di supporto (ESFB) da 600 mm possono essere anche montate direttamente in armadi di ampiezza 1200 mm tramite barra divisoria VBD. Le barre di supporto (ESFB) da 800 mm possono essere montate direttamente in armadi di ampiezza 1600 mm.

Quantità nell'imballaggio: Un kit completo per una struttura girevole.

SPECIFICHE

Spessore: 3mm
Materiale: Acciaio dolce
Fine: Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
ESFB12	1200mm	1200mm	103mm	Acciaio dolce	No
ESFB06	600mm	600mm	103mm	Acciaio dolce	No
ESFB10	1000mm	1000mm	103mm	Acciaio dolce	No
ESFB08	800mm	800mm	103mm	Acciaio dolce	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per montare i telai 2x ESFC, è necessario un kit di montaggio aggiuntivo ESFB12XKIT.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE