

Pannello oscillante



Swing-Out Panels allow a front-mounted panel to pivot out of an enclosure frame opening. This accessory includes a panel and all the necessary hardware. Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.

CARATTERISTICHE

Swing-Out Panels are available for 600-, 700- and 800-mm wide enclosures

Spring-loaded pivot post allows for easy installation

Hinge blocks are anodized black; supports and panel have a painted white finish

Quarter-turn latches are provided to secure the Swing-Out Panel in the closed position

Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.

All necessary mounting hardware included

SPECIFICHE

Spessore: 2.66mm
Fine: Verniciato a polvere
Colore: Bianco

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Adatta alla larghezza del telaio	Spedizione rapida
PSP146	Acciaio dolce	600mm	No
PSP148	Acciaio dolce	800mm	No
PSP166	Acciaio dolce	600mm	No
PSP168	Acciaio dolce	800mm	No
PSP186	Acciaio dolce	600mm	No
PSP188	Acciaio dolce	800mm	No
PSP206	Acciaio dolce	600mm	No
PSP208	Acciaio dolce	800mm	No
PSP226	Acciaio dolce	600mm	No
PSP228	Acciaio dolce	800mm	No
PSP76	Acciaio dolce	600mm	No
PSP78	Acciaio dolce	800mm	No
PSP147	Acciaio dolce	700mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE