


Raccordo telescopico passante in acciaio inox



Feed-Through Stainless Steel Telescope Fittings are for adjusting wireway length without cutting or welding. Length is easily adjustable from 1.50 in. to 13.50 in. (343 mm). Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

CARATTERISTICHE

I raccordi telescopici passanti in acciaio inox consentono di regolare la lunghezza della canalina senza tagli o saldature

Length is easily adjustable from 1.50 in. to 13.50 in. (343 mm)

Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications

SPECIFICHE

Fine: N. 2B
Materiale: Acciaio inox 304

Table 1/1					
Codice a catalogo	Tipo	Altezza	Larghezza	Spessore	Spedizione rapida
F66WASS	Montaggio telescopico	152mm	152mm	1.59mm	No
F44WASS	Montaggio telescopico	102mm	102mm	1.59mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

All dimensions are to outside surfaces. Allow .12 in. (3 mm) additional for gasket at joints.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE