


Supporto barra di distribuzione universale, WO60



Supporto barra di alimentazione per la creazione di un sistema sicuro e di facile utilizzo con 60 mm di distanza tra i sistemi delle barre di alimentazione.

STANDARD INDUSTRIALI

GL

DNV-GL

CARATTERISTICHE

Descrizione: Supporto per barra di alimentazione universale a 3/4 poli con fori filettati interni, fornito senza copertura terminale.

Tensione nominale: 690 V.

Frequenza nominale: 50/60 Hz.

Tensione di isolamento nominale U_i : 1000 V.

Tensione di picco nominale U_{imp} : 8 kV.

Approvazioni: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage U_i : 1000 V

Rated surge voltage U_{imp} : 8 kV

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Famiglia di prodotti	Materiale
01485	20mm	242mm	51mm	Plastica, Acciaio	Accessori generali IEC	Plastica, Acciaio
01495	20mm	191mm	50mm	Plastica, Acciaio	Accessori generali IEC	Plastica, Acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE