

Supporti barra di distribuzione universale, EUBS



This busbar support, EUBS, is available for one, two, or three bars up to 120 x 10 mm. The support can be mounted either at the top or bottom of the enclosure. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439. This support is required when a high level of mounting flexibility is required.

CARATTERISTICHE

Description: Busbar support up to 4500A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in one/two/three bars per phase for bar thickness 10 mm, and width from 30 to 120 mm.

Working temperature: -40°C up to 130°C.

Material: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.

Delivery: Busbar support with mounting material.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Spessore barra colletttrice	Barre colletttrici per fase	Larghezza barra colletttrice	Materiale	Fine	Colore
EUBS310TN	10mm min	3Ph min	30 – 125mm	Acciaio, Poliammide	Placcato	Nero
EUBS110TN	10mm min	1Ph min	30 – 125mm	Acciaio, Poliammide	Placcato	Nero
EUBS210TN	10mm min	2Ph min	30 – 125mm	Acciaio, Poliammide	Placcato	Nero

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE