

## Tetti di ventilazione, CVR



La piastra per tetto con ventilazione fornisce una conveniente ventilazione naturale evitando al contempo l'ingresso di insetti e polvere.

### CARATTERISTICHE

Descrizione: Tetto rialzato di 2,5 mm con feritoie di ventilazione e materiale di filtraggio.

Materiale: Piastra d'acciaio da 1,5 mm, materiale di filtraggio: EU 4 in conformità con DIN 24185.

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.

Resistenza alla temperatura: 100°C.

Protezione: Conforme a IP 31 | TYPE 1.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con staffe di montaggio e filtro di ventilazione.

Nota: Innalza l'armadio di 40 mm.

## SPECIFICHE

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Spessore:</b>      | 1.5mm                |
| <b>Colore:</b>        | Grigio chiaro        |
| <b>Materiale:</b>     | Acciaio dolce        |
| <b>Fine:</b>          | Verniciato a polvere |
| <b>Codice colore:</b> | RAL 7035             |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Famiglia di prodotti | Materiale del contenitore | Spedizione rapida |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| CVR0505R5         | 58mm    | 500mm     | 500mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0603R5         | 58mm    | 600mm     | 300mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0604R5         | 58mm    | 600mm     | 400mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0605R5         | 58mm    | 600mm     | 500mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0606R5         | 58mm    | 600mm     | 600mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0608R5         | 58mm    | 600mm     | 800mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0803R5         | 58mm    | 800mm     | 300mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0804R5         | 58mm    | 800mm     | 400mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0805R5         | 58mm    | 800mm     | 500mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0806R5         | 58mm    | 800mm     | 600mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0808R5         | 58mm    | 800mm     | 800mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR0809R5         | 58mm    | 800mm     | 900mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1003R5         | 58mm    | 1000mm    | 300mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1004R5         | 58mm    | 1000mm    | 400mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1005R5         | 58mm    | 1000mm    | 500mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1006R5         | 58mm    | 1000mm    | 600mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Famiglia di prodotti | Materiale del contenitore | Spedizione rapida |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| CVR1008R5         | 58mm    | 1000mm    | 800mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1203R5         | 58mm    | 1200mm    | 300mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1204R5         | 58mm    | 1200mm    | 400mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1205R5         | 58mm    | 1200mm    | 500mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1206R5         | 58mm    | 1200mm    | 600mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1208R5         | 58mm    | 1200mm    | 800mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1604R5         | 58mm    | 1600mm    | 400mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1605R5         | 58mm    | 1600mm    | 500mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |
| CVR1606R5         | 58mm    | 1600mm    | 600mm      | Libera               | Acciaio dolce             | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**