

# Vaschetta di raccolta angolare, riempimento laterale, 45°, lato sinistro



Side fill angular pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve and the interferences are directly next to the tap hole in the sleeve.

## CARATTERISTICHE

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Materiale | Diametro (Ø) | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) | Larghezza (W) | Altezza 1 (H1) |
|-------------------|-----------|--------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| RBWS2435LHM       | Grafite   | 95 mm        | 191 mm           | 38 mm            | 76 mm         | 200mm          |

Table 2/2


| Codice a catalogo | Altezza 2 (H2) | Angolo (a) |
|-------------------|----------------|------------|
| RBWS2435LHM       | 86mm           | 45 °       |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

RBWS2435 pouring basins require one RBW708 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE