

C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Round coupler allows the positioning of bent or hooked bar prior to welding

Machined from weldable grades of steel

SPECIFICHE

Finitura: Semplice

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spiraleto, unità metriche	Dimensioni tondino spiraleto, USA	Dimensioni tondino spiraleto, Canada	Diametro (Ø)	Lunghezza (L)	Profondità della barra (BD)
EL16C12SWSP 01	16 mm	#5	15M	25 mm	80mm	24mm

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Lunghezza (L)	Profondità della barra (BD)
EL20C12SWSP01	20 mm	#6	20M	30 mm	100mm	35mm
EL25C12SWSP01	25 mm	#8	25M	40 mm	110mm	40mm
EL32C12SWSP01	32 mm	#10		50 mm	120mm	45mm
EL36C12SWSP01	36 mm	#11	35M	50 mm	140mm	43mm
EL40C12SWSP01	40 mm			60 mm	150mm	57mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Peso unitario
EL16C12SWSP01	0.26 kg
EL20C12SWSP01	0.46 kg
EL25C12SWSP01	0.9 kg
EL32C12SWSP01	1.52 kg
EL36C12SWSP01	1.76 kg
EL40C12SWSP01	2.69 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE