

Connettore maschio a vite in plastica conica CPP per A12, A22 e A32K



CARATTERISTICHE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICHE

Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL10CPPB100	153060	10 mm	# 3		17 mm	13 mm
EL12CPPB100	153070	12 mm	# 4	10 MLN	17 mm	13 mm
EL14CPPB100	153080	14 mm			22 mm	13 mm
EL16CPPB100	153090	16 mm	# 5	15 MLN	22 mm	13 mm
EL18CPPB100	153100	18 mm			27 mm	13 mm


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL20CPPB100	153110	20 mm	# 6	20 MLN	27 mm	13 mm
EL22CPPB100	153120	22 mm	# 7		33 mm	16 mm
EL25CPPB100	153130	25 mm	# 8	25 MLN	33 mm	16 mm
EL28CPPB100	153140	28 mm	#9	30 MLN	37 mm	16 mm
EL30CPPB100	153150	30 mm			37 mm	16 mm
EL32CPPB100	153160	32 mm	# 10		42 mm	16 mm
EL36CPPB50	153180	36 mm	#11	35 MLN	46 mm	16 mm
EL40CPPB50	153200	40 mm			52 mm	16 mm
EL50CPPB40	153220	50 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore
EL10CPPB100	153060	Giallo
EL12CPPB100	153070	Rosso
EL14CPPB100	153080	Verde
EL16CPPB100	153090	Nero
EL18CPPB100	153100	Bianco
EL20CPPB100	153110	Giallo
EL22CPPB100	153120	Blu

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore
EL25CPPB100	153130	Rosso
EL28CPPB100	153140	Nero
EL30CPPB100	153150	Bianco
EL32CPPB100	153160	Giallo
EL36CPPB50	153180	Blu
EL40CPPB50	153200	Verde
EL50CPPB40	153220	Nero

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE