

# Perno di comando



Drive pins transfer forces between the wedge pins and the piston of the pin driver.

## CARATTERISTICHE

Stamped with appropriate reinforcing bar size

Designed to withstand the forces required for assembly

Easily replaced when worn

## SPECIFICHE

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione armatura, metrica | Dimensioni armatura, USA | Dimensioni armatura, Canada | Diametro 1 (Ø1) | Diametro 2 (Ø2) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| ML516             | 145840          | 16 mm                        | # 5                      | 15 MLN                      | 22 mm           | 13 mm           |
| ML515             | 145830          | 12 mm                        | # 4                      | 10 MLN                      | 22 mm           | 13 mm           |
| ML517             | 145850          | 20 mm                        | # 6                      | 20 MLN                      | 22 mm           | 15 mm           |

Table 2/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) | Peso unità |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| ML516             | 145840          | 25 mm            | 10 mm            | 0.05 kg    |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) | Peso unità |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| ML515             | 145830          | 30 mm            | 10 mm            | 0.05 kg    |
| ML517             | 145850          | 20 mm            | 10 mm            | 0.07 kg    |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE