

Bullone conico ELFB



The ELFB taper bolt is used to firmly attach a nVent LENTON taper-threaded coupler onto formwork in precast and cast-in-place construction. This reusable form saving accessory allows forms to be pre-drilled with the correct spacing of the reinforcing steel, which speeds construction and allows the forms to be re-used on repetitive construction elements. This system can be used in conjunction with coupler boxes to eliminate the use of bend-out-boxes and also helps eliminate protruding dowel bars.

The screw-in bolt is designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour. The bolt eliminates the need for form saving plates and simplifies the use of standard couplers in form saving applications.

CARATTERISTICHE

Multiple lengths available depending on form thickness

Used in both form saving and coupler box applications

Bar end protector included to protect the nVent LENTON taper thread

Durable, re-usable and long lasting

Saves time and money

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Dado incluso	Spessore forma (FT)	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Lunghezza (L)
ELFB10X003	No	3 mm	10 mm	# 3		21mm
ELFB12X003	No	3 mm	12 mm	# 4	10 MLN	21mm
ELFB10X020	Sì	3 - 20 mm	10 mm	# 3		55mm

Codice a catalogo	Dado incluso	Spessoreforma (FT)	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Lunghezza (L)
ELFB12X010	No	3 - 10 mm	12 mm	# 4	10 MLN	28mm
ELFB14X003	No	3 mm	14 mm			25mm
ELFB10X040	Sì	3 - 40 mm	10 mm	# 3		75mm
ELFB12X020	Sì	3 - 20 mm	12 mm	# 4	10 MLN	60mm
ELFB16X003	No	3 mm	16 mm	# 5	15 MLN	28mm
ELFB18X003	No	3 mm	18 mm			33mm
ELFB20X003	No	3 mm	20 mm	# 6	20 MLN	38mm
ELFB22X003	No	3 mm	22 mm	# 7		40mm
ELFB25X003	No	3 mm	25 mm	# 8	25 MLN	43mm
ELFB28X003	No	3 mm	28 mm	#9	30 MLN	45mm
ELFB30X003	No	3 mm	30 mm			55mm
ELFB32X003	No	3 mm	32 mm	# 10		49mm
ELFB34X003	No	3 mm	34 mm			59mm
ELFB36X003	No	3 mm	36 mm	#11	35 MLN	56mm
ELFB16X010	No	3 - 10 mm	16 mm	# 5	15 MLN	35mm
ELFB20X010	No	3 - 10 mm	20 mm	# 6	20 MLN	45mm
ELFB14X020	Sì	3 - 20 mm	14 mm			65mm
ELFB16X020	Sì	3 - 20 mm	16 mm	# 5	15 MLN	70mm

Codice a catalogo	Dado incluso	Spessoreforma (FT)	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Lunghezza (L)
ELFB18X020	Sì	3 - 20 mm	18 mm			75mm
ELFB20X020	Sì	3 - 20 mm	20 mm	# 6	20 MLN	90mm
ELFB22X020	Sì	3 - 20 mm	22 mm	# 7		90mm
ELFB25X020	Sì	3 - 20 mm	25 mm	# 8	25 MLN	100mm
ELFB28X020	Sì	3 - 20 mm	28 mm	#9	30 MLN	100mm
ELFB30X020	Sì	3 - 20 mm	30 mm			110mm
ELFB32X020	Sì	3 - 20 mm	32 mm	# 10		110mm
ELFB34X020	Sì	3 - 20 mm	34 mm			120mm
ELFB36X020	Sì	3 - 20 mm	36 mm	#11	35 MLN	115mm
ELFB12X040	Sì	3 - 40 mm	12 mm	# 4	10 MLN	80mm
ELFB14X040	Sì	3 - 40 mm	14 mm			85mm
ELFB16X040	Sì	3 - 40 mm	16 mm	# 5	15 MLN	90mm
ELFB18X040	Sì	3 - 40 mm	18 mm			95mm
ELFB20X040	Sì	3 - 40 mm	20 mm	# 6	20 MLN	105mm
ELFB22X040	Sì	3 - 40 mm	22 mm	# 7		110mm
ELFB25X040	Sì	3 - 40 mm	25 mm	# 8	25 MLN	115mm
ELFB28X040	Sì	3 - 40 mm	28 mm	#9	30 MLN	120mm
ELFB30X040	Sì	3 - 40 mm	30 mm			130mm

Codice a catalogo	Dado incluso	Spessoreforma (FT)	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Lunghezza (L)
ELFB32X040	Sì	3 - 40 mm	32 mm	# 10		130mm
ELFB34X040	Sì	3 - 40 mm	34 mm			140mm
ELFB36X040	Sì	3 - 40 mm	36 mm	#11	35 MLN	135mm

Table 2/2				
Codice a catalogo	Diametro esterno (OD)	Larghezza presa (SW)	Peso unità	Numero di rondelle
ELFB10X003	12 mm	18mm	0.04 kg	2
ELFB12X003	14 mm	21mm	0.06 kg	2
ELFB10X020	12 mm	18mm	0.08 kg	1
ELFB12X010	14 mm	21mm	0.08 kg	4
ELFB14X003	16 mm	24mm	0.09 kg	2
ELFB10X040	12 mm	18mm	0.1 kg	1
ELFB12X020	14 mm	21mm	0.12 kg	1
ELFB16X003	20 mm	30mm	0.14 kg	2
ELFB18X003	20 mm	30mm	0.17 kg	2
ELFB20X003	24 mm	36mm	0.27 kg	2
ELFB22X003	24 mm	36mm	0.29 kg	2
ELFB25X003	30 mm	46mm	0.52 kg	2
ELFB28X003	30 mm	46mm	0.55 kg	2

Codice a catalogo	Diametro esterno (OD)	Larghezza presa (SW)	Peso unità	Numero di rondelle
ELFB30X003	30 mm	46mm	0.71 kg	4
ELFB32X003	36 mm	55mm	0.92 kg	2
ELFB34X003	36 mm	55mm	1.16 kg	4
ELFB36X003	36 mm	55mm	1 kg	2
ELFB16X010	20 mm	30mm	0.2 kg	4
ELFB20X010	24 mm	36mm	0.36 kg	4
ELFB14X020	16 mm	24mm	0.17 kg	1
ELFB16X020	20 mm	30mm	0.3 kg	1
ELFB18X020	20 mm	30mm	0.32 kg	1
ELFB20X020	24 mm	36mm	0.54 kg	1
ELFB22X020	24 mm	36mm	0.55 kg	1
ELFB25X020	30 mm	46mm	1 kg	1
ELFB28X020	30 mm	46mm	1.06 kg	1
ELFB30X020	30 mm	46mm	1.11 kg	1
ELFB32X020	36 mm	55mm	1.73 kg	1
ELFB34X020	36 mm	55mm	1.81 kg	1
ELFB36X020	36 mm	55mm	1.81 kg	1
ELFB12X040	14 mm	21mm	0.14 kg	1


Codice a catalogo	Diametro esterno (OD)	Larghezza presa (SW)	Peso unità	Numero di rondelle
ELFB14X040	16 mm	24mm	0.2 kg	1
ELFB16X040	20 mm	30mm	0.34 kg	1
ELFB18X040	20 mm	30mm	0.36 kg	1
ELFB20X040	24 mm	36mm	0.58 kg	1
ELFB22X040	24 mm	36mm	0.62 kg	1
ELFB25X040	30 mm	46mm	1.09 kg	1
ELFB28X040	30 mm	46mm	1.16 kg	1
ELFB30X040	30 mm	46mm	1.21 kg	1
ELFB32X040	36 mm	55mm	1.87 kg	1
ELFB34X040	36 mm	55mm	1.95 kg	1
ELFB36X040	36 mm	55mm	1.95 kg	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Length dimension is for reference only.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE