


Chiodo in acciaio HFF



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

CARATTERISTICHE

Installazione facile

Non sono richiesti attrezzi speciali

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio per molle

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Lunghezza (L)	Larghezza esagono (W)
EL1416HFF	152850	14 mm, 16 mm	# 5	15 MLN	50mm	22 mm
EL2225HFF	154420	22 mm, 25 mm	#7, # 8	25 MLN	70mm	36 mm
EL1012HFF	152840	10 mm, 12 mm	#3, # 4	10 MLN	50mm	17 mm
EL1820HFF	152860	18 mm, 20 mm	# 6	20 MLN	50mm	27 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)
EL1416HFF	152850	5 mm
EL2225HFF	154420	5 mm
EL1012HFF	152840	5 mm
EL1820HFF	152860	5 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE