


Bacinella di raccolta orizzontale, riempimento dall'alto, 90°



90 degree top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

CARATTERISTICHE

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

SPECIFICHE

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Diametro (Ø)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)	Altezza 1 (H1)	Altezza 2 (H2)
RB TSA9040X	38 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSA9735X	38 mm	248 mm	76 mm	76 mm	140mm	89mm
RB TSA6040F	64 mm	152 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSA9740A	41 mm	248 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSA7040J	76 mm	179 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm


Codice a catalogo	Diametro (Ø)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)	Altezza 1 (H1)	Altezza 2 (H2)
RB TSA9040C	48 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSA9740C	48 mm	248 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSA9040D	54 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSB15045D	54 mm	381 mm	76 mm	76 mm	152mm	114mm
RB TSB12040E	57 mm	305 mm	76 mm	76 mm	152mm	102mm
RB TSA9040F	64 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSB12042F	64 mm	305 mm	76 mm	76 mm	152mm	108mm
RB TSA9040J	76 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSB13545J	76 mm	342 mm	76 mm	76 mm	152mm	114mm
RB TSA9040M	95 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSB12050M	95 mm	305 mm	76 mm	76 mm	152mm	127mm
RB TSB15045M	95 mm	381 mm	76 mm	76 mm	152mm	114mm
RB TSB18550M	95 mm	470 mm	76 mm	76 mm	152mm	127mm
RB TSC18550M	95 mm	470 mm	76 mm	76 mm	179mm	127mm
RB TSC26050M	95 mm	660 mm	76 mm	76 mm	179mm	127mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

RB TSA pouring basins require one RBW341 pouring basin frame. RB TSB and RB TSC pouring basins require one RBW341 pouring basin frame and two RBS5000 bolt retainers (all sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE