

Horizontal Pouring Basin, Top Fill, Extended



Extended top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

CARATTERISTICHE

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

SPECIFICHE

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Diametro (Ø)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)	Altezza 1 (H1)	Altezza 2 (H2)
RBHA9735U	35 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	92mm
RBHA6037F	64 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA9735X	38 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	92mm
RBHA9740A	41 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	102mm
RBHA7037J	76 mm	178 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA9740C	48 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	102mm

Codice a catalogo	Diametro (Ø)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)	Altezza 1 (H1)	Altezza 2 (H2)
RBHA9037M	95 mm	229 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA6050E	57 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	127mm
RBHA6050F	64 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	127mm


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

RBHA pouring basins require one RBM2890S pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE