

# nVent LENTON Interlok Standard Grout-Fill Coupler, Plain



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

## SPECIFICHE

**Materiale:** Ghisa  
**Finitura:** Semplice  
**Imballaggio:** Standard

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni tondino spiralato, unità metriche | Dimensioni tondino spiralato, USA | Dimensioni tondino spiralato, Canada | Diametro 1 (Ø1) | Diametro 2 (Ø2) |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|

|       |        |       |     |     |       |       |
|-------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| LK5   |        | 16 mm | #5  | 15M | 65 mm | 48 mm |
| LK16  |        | 16 mm | #5  | 15M | 59 mm | 41 mm |
| LK6   | 145580 | 20 mm | #6  | 20M | 65 mm | 48 mm |
| LK7   | 145585 | 22 mm | #7  |     | 65 mm | 48 mm |
| LK8   | 145590 | 25 mm | #8  | 25M | 68 mm | 51 mm |
| LK20  |        | 20 mm | #6  | 20M | 62 mm | 45 mm |
| LK9   | 145595 | 28 mm | #9  | 30M | 71 mm | 54 mm |
| LK25  |        | 25 mm | #8  | 25M | 68 mm | 51 mm |
| LK10  | 145600 | 32 mm | #10 |     | 76 mm | 59 mm |
| LK11  | 145605 | 36 mm | #11 | 35M | 80 mm | 62 mm |
| LK12  |        | 38 mm |     |     | 94 mm | 70 mm |
| LK36  |        | 36 mm | #11 | 35M | 81 mm | 62 mm |
| LKT14 | 145611 | 43 mm | #14 | 45M | 94 mm | 70 mm |
| LK40  |        | 40 mm |     |     | 94 mm | 70 mm |

Table 2/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) | Profondità della barra (BD) | Peso unitario | Certificazioni               |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| LK5               |                 | 200 mm           | 156 mm           | 22mm                        | 1.98 kg       |                              |
| LK16              |                 | 201 mm           | 168 mm           | 24mm                        | 1.69 kg       | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK6               | 145580          | 200 mm           | 156 mm           | 28mm                        | 1.96 kg       | IAPMO®-UES, LA City Approval |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) | Profondità della barra (BD) | Peso unitario | Certificazioni               |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| LK7               | 145585          | 200 mm           | 156 mm           | 32mm                        | 1.94 kg       | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK8               | 145590          | 219 mm           | 178 mm           | 34mm                        | 2.15 kg       | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK20              |                 | 226 mm           | 178 mm           | 35mm                        | 1.98 kg       | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK9               | 145595          | 248 mm           | 203 mm           | 38mm                        | 2.44 kg       | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK25              |                 | 228 mm           | 178 mm           | 40mm                        | 2.26 kg       |                              |
| LK10              | 145600          | 275 mm           | 229 mm           | 40mm                        | 2.84 kg       | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK11              | 145605          | 305 mm           | 251 mm           | 43mm                        | 3.63 kg       | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK12              |                 | 386 mm           | 324 mm           | 44mm                        | 7.14 kg       |                              |
| LK36              |                 | 313 mm           | 251 mm           | 52mm                        | 4.04 kg       |                              |
| LKT14             | 145611          | 386 mm           | 324 mm           | 56mm                        | 7.26 kg       | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK40              |                 | 386 mm           | 324 mm           | 57mm                        | 6.33 kg       |                              |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE