

Accoppiatore di riempimento-gola di transizione Interlok nVent LENTON, semplice



CARATTERISTICHE

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPECIFICHE

Materiale: Ghisa

Fine: Semplice

Table 1/2

Codice a catalogo	Prodotto	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)
LK86	Complessivo monopezzo	25 mm, 20 mm	# 8, #6	25 MLN, 20M	68 mm	51 mm
LK87	Complessivo monopezzo	25 mm, 22 mm	# 8, #7		68 mm	51 mm
LK97	Complessivo monopezzo	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm
LK98	Complessivo monopezzo	28 mm, 25 mm	#9, #8	30 MLN, 25M	71 mm	54 mm

Codice a catalogo	Prodotto	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1(Ø1)	Diametro 2(Ø2)
LK109	Complessivo monopezzo	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm
LK119	Assemblaggio in due pezzi	36 mm, 28 mm	#11, #9	35 MLN, 30M	79 mm	62 mm
LK1110	Complessivo monopezzo	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	Complessivo monopezzo	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	Complessivo monopezzo	43 mm, 36 mm	#14, #11	45 MLN, 35M	94 mm	70 mm
LK1814T	Complessivo monopezzo	57 mm, 43 mm	# 18, #14	55 MLN, 45M	114 mm	83 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Profondità barra (BD)	Peso unità
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE