


Accoppiatore di posizione P14, acciaio inox



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

CARATTERISTICHE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

SPECIFICHE

Finitura:	Semplice
Materiale:	Acciaio inox Duplex 2205 (EN 1,4462)
Regolazione dell'accoppiatore:	Standard

Table 1/2

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)
EL12P14LSSN	12 mm	# 4	10 MLN	25 mm	98 mm	105 mm
EL20P14LSSN	20 mm	# 6	20 MLN	35 mm	152 mm	163 mm
EL16P14LSSN	16 mm	# 5	15 MLN	30 mm	112 mm	119 mm
EL25P14LSSN	25 mm	# 8	25 MLN	45 mm	169 mm	180 mm

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)
EL32P14LSSN	32 mm	# 10		60 mm	192 mm	203 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Profondità della barra (BD)	Distanza tra le barre 1 (BG1)	Distanza tra le barre 2 (BG2)	Corpo dell'accoppiatore (CB)	Peso unitario
EL12P14LSSN	19mm	60mm	67mm	46mm	0.26 kg
EL20P14LSSN	35mm	82mm	93mm	76mm	0.36 kg
EL16P14LSSN	24mm	64mm	71mm	54mm	0.44 kg
EL25P14LSSN	40mm	89mm	100mm	86mm	1.32 kg
EL32P14LSSN	45mm	102mm	113mm	96mm	2.72 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE