

Packing Cap



Packing caps are used when splicing to short dowels and there is not enough room for standard installation equipment. Packing caps help retain and position packing materials, which helps minimize leakage of the molten filler materials during installation.

CARATTERISTICHE

Designed for specific sleeve and reinforcing bar combinations

Designed to fit over multiple reinforcing steel deformation and rib patterns

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)
RBS362211	36 mm	#11	35M	67 mm	44 mm
RBS362214	43 mm	#14	45M	80 mm	54 mm
RBS362218	57 mm	#18	55M	99 mm	67 mm
RBS36225	12 mm, 16 mm	#4, #5	10M, 15M	38 mm	19 mm
RBS36226	20 mm	#6	20M	41 mm	25 mm
RBS36227	22 mm	#7		44 mm	29 mm

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)
RBS36228	25 mm	#8	25M	51 mm	32 mm
RBS36229	28 mm	#9	30M	57 mm	38 mm
RBS362210	32 mm	#10		60 mm	41 mm


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Contact nVent LENTON prior to purchasing. Metal caps should only be used by experienced installers.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE