


PFF Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14 Couplers, Worldwide Design



CARATTERISTICHE

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICHE

Versione della progettazione: Mondiale (materiali disponibili globalmente)

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL12PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	12 mm	#4	10M	65 mm	17 mm
EL28PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	28 mm	#9	30M	95 mm	20 mm
EL40PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	40 mm			95 mm	20 mm


Codice a catalogo	Materiale	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL20PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	20 mm	#6	20M	75 mm	20 mm
EL36PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	36 mm	#11	35M	95 mm	20 mm
EL22PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	22 mm	#7		95 mm	20 mm
EL16PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	16 mm	#5	15M	65 mm	20 mm
EL32PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	32 mm	#10		95 mm	20 mm
EL25PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	25 mm	#8	25M	95 mm	20 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Colore
EL12PFFN	Rosso
EL28PFFN	Nero
EL40PFFN	Verde
EL20PFFN	Giallo
EL36PFFN	Blu
EL22PFFN	Blu
EL16PFFN	Nero
EL32PFFN	Giallo

Codice a catalogo	Colore
EL25PFFN	Rosso

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE