

Telaio bacino di raccolta, orizzontale, riempimento superiore, 90°



CARATTERISTICHE

Spiral handles are used to securely close the pouring basin and help insulate the operator from the heat of the pouring basin

Chain securely holds the pouring basin to the sleeve

Durable, re-usable and long lasting

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza 1 (L1)	Larghezza 1 (W1)	Altezza 1 (H1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza 2 (W2)	Altezza 2 (H2)
RBW341DC	246 mm	100 mm	76mm	87 mm	51 mm	113mm
RBW341	246 mm	100 mm	76mm	87 mm	51 mm	113mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Lunghezza catena (CL)	Lunghezza catena (CL)
RBW341DC	38"	965mm

Codice a catalogo	Lunghezza catena (CL)	Lunghezza catena (CL)
RBW341	19"	483mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE