

PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, Worldwide Design



CARATTERISTICHE

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICHE


Versione della progettazione: Mondiale (materiali disponibili globalmente)

Table 1/1

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)	Colore
EL12PPPNB100	12 mm	#4	10M	25 mm	13 mm	Rosso
EL16PPPNB100	16 mm	#5	15M	30 mm	13 mm	Nero
EL28PPPNB50	28 mm	#9	30M	50 mm	16 mm	Nero
EL20PPPNB100	20 mm	#6	20M	35 mm	16 mm	Giallo

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)	Colore
EL32PPPNB50	32 mm	#10		60 mm	16 mm	Giallo
EL25PPPNB100	25 mm	#8	25M	45 mm	16 mm	Rosso
EL22PPPNB100	22 mm	#7		40 mm	16 mm	Blu
EL40PPPNB25	40 mm			70 mm	16 mm	Verde
EL36PPPNB25	36 mm	#11	35M	65 mm	16 mm	Blu

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE