

Disco di tenuta



Sealing disks are typically used in vertical pump fill applications, such as columns and shear walls. The sealing disk prevents bedding mortar from entering into the sleeve during installation and grout filling.

CARATTERISTICHE

Installazione facile

Rubber seal is designed to fit tightly around the reinforcing bar

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1 (Ø1)
LK607	145640	Acciaio, Neoprene	16 mm, 20 mm	#5, #6, # 7	15M, 20 MLN	89 mm
LK608	145645	Acciaio, Neoprene	25 mm	# 8	25 MLN	92 mm
LK614	145665	Acciaio, Neoprene	43 mm	#14	45 MLN	105 mm
LK611	145660	Acciaio, Neoprene	36 mm	#11	35 MLN	105 mm
LK610	145655	Acciaio, Neoprene	32 mm	# 10		102 mm
LK609	145650	Acciaio, Neoprene	28 mm	#9	30 MLN	95 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro 2 (Ø2)	Spessore (T)	Peso unità
-------------------	-----------------	-----------------	--------------	------------

LK607	145640	12.7 mm	2 mm	0.03 kg
LK608	145645	22.2 mm	2 mm	0.03 kg
LK614	145665	38.1 mm	2 mm	0.04 kg
LK611	145660	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK610	145655	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK609	145650	25.4 mm	2 mm	0.04 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE