

Manicotto orizzontale serie T, riempimento dall'alto



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

CARATTERISTICHE

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFICHE

Fine: Semplice

Materiale: Acciaio

100% contenuti nazionali negli Stati Uniti: Sì

Table 1/2

Codice a catalogo	Manicotto	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)
RBT6101HA	Lunghezza standard	20 mm	# 6	20 MLN	38 mm	25 mm
RBT51012HA	Lunghezza estesa	16 mm	# 5	15 MLN	35 mm	22 mm
RBT7101HA	Lunghezza standard	22 mm	# 7		41 mm	29 mm

Codice a catalogo	Manicotto	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1(Ø1)	Diametro 2(Ø2)
RBT1091HA	Lunghezza standard	32 mm	# 10		57 mm	41 mm
RBT11101HA	Lunghezza standard	36 mm	#11	35 MLN	64 mm	44 mm
RBT61012HA	Lunghezza estesa	20 mm	# 6	20 MLN	38 mm	25 mm
RBT81011HA	Lunghezza estesa	25 mm	# 8	25 MLN	48 mm	32 mm
RBT81012HA	Lunghezza estesa	25 mm	# 8	25 MLN	48 mm	32 mm
RBT8101HA	Lunghezza standard	25 mm	# 8	25 MLN	48 mm	32 mm
RBT91012HA	Lunghezza estesa	28 mm	#9	30 MLN	54 mm	38 mm
RBT9101HA	Lunghezza standard	28 mm	#9	30 MLN	54 mm	38 mm
RBT71011HA	Lunghezza estesa	22 mm	# 7		41 mm	29 mm
RBT10911HA	Lunghezza estesa	32 mm	# 10		57 mm	41 mm
RBT111011HA	Lunghezza estesa	36 mm	#11	35 MLN	64 mm	44 mm
RBT111012HA	Lunghezza estesa	36 mm	#11	35 MLN	64 mm	44 mm
RBT121018HA	Lunghezza estesa	38 mm	# 12		70 mm	48 mm
RBT12917HA	Lunghezza standard	38 mm	# 12		70 mm	48 mm
RBT141011HA	Lunghezza estesa	43 mm	#14	45 MLN	76 mm	54 mm
RBT14101HA	Lunghezza standard	43 mm	#14	45 MLN	76 mm	54 mm
RBT1891HA	Lunghezza standard	57 mm	# 18	55 MLN	95 mm	67 mm
RBT91011HA	Lunghezza estesa	28 mm	#9	30 MLN	54 mm	38 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Lunghezza 3 (L3)	Peso unità
RBT6101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT51012HA	152 mm	76 mm		0.68 kg
RBT7101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT61012HA	178 mm	89 mm	20mm	0.88 kg
RBT81011HA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT81012HA	203 mm	89 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT91012HA	178 mm	89 mm	20mm	1.6 kg
RBT9101HA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT71011HA	152 mm	76 mm	26mm	0.83 kg
RBT10911HA	165 mm	83 mm	26mm	1.59 kg
RBT111011HA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT111012HA	203 mm	102 mm	26mm	2.57 kg
RBT121018HA	203 mm	102 mm	26mm	3.27 kg
RBT12917HA	178 mm	89 mm	26mm	2.86 kg
RBT141011HA	203 mm	102 mm	26mm	3.62 kg

Codice a catalogo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Lunghezza 3 (L3)	Peso unità
RBT14101HA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg
RBT1891HA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg
RBT91011HA	152 mm	76 mm	26mm	1.37 kg


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

RBT51012HA does not have vent holes.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE