

19" Fan Unit, 1 U, With Front Switch

Servizi di distribuzione di energia

Front-mounted, illuminated mains switch on AC devices, coupled with additional rear mains outlet; mechanical strain relief for mains input and mains output cables.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Can be adapted to subracks

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

SPECIFICHE

Table 1/1

Numero catalogo	Input Voltage AC	Input Voltage DC
10713-108	230 V min	
10713-110	115 V min	
10713-112	230 V min	
10713-114	115 V min	

Numero catalogo	Input Voltage AC	Input Voltage DC
10713-111		24 V min
10713-115		24 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order mains cable separately.

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE