

19" Fan Unit, 1 U, Remote Control and Monitoring

Servizi di distribuzione di energia

Fan Unit with ModBus interface for installation into a 1 U space within the Cabinet

CARATTERISTICHE

Fan speed temperature controlled

ModBus Interface for Remote Monitoring and Control

Temperature threshold for the fan control adjustable on the front panel

Signaling of fan failure and over temperature by 2 LEDs and potential-free relay outputs

Integrated power supply with wide range input (100 V – 240 V)

Less than 1 U (42 mm) to enable mounting on sliding guide rails or drawer

2 NTC temperature sensors with Cables included

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Input Voltage AC	Airflow	Noise Level	Potenza	Max Static Pressure	Ambient Temperature
10713-554	100 – 240 V	1089 m ³ /h	59.5 dB(A)	97 W	78 Pa	–10 to 70 °C

Table 2/2

Numero catalogo	Lifespan, L10 @ 40 C
10713-554	99558 h

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni

alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE