

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

21630-723



Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

CARATTERISTICHE

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo: Sportello in vetro

Funziona con: Varistar CP

Tipo di bloccaggio: Bloccaggio a 3 punti

Materiale: Acciaio; Vetro

Fine: Verniciato a polvere

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Altezza cremagliera: 38 U

Altezza: 1800 mm

Larghezza: 600 mm

Grado di protezione: IP55

Conforme a.: IEC 61587-1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE