


U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts, 3 U, 4 HP, 1 x 9 Pin

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

30849-749



U-profile front panel with cutout for D-Sub connectors. Shieldable for textile EMC gasket.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For EMC textile gasket

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Pannello anteriore

Tipo: Pannello anteriore senza maniglia

Montaggio: Parte anteriore avvitabile

Schermatura EMC: No (adattabile a posteriori)

Tipo di guarnizione EMC: Tessile

Materiale: Alluminio

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: No

Altezza cremagliera: 3 U

Altezza: 128.4 mm

Larghezza rack: 4 HP

Larghezza: 20 mm

Conforme a.: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Quantità imballaggio: 5

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order textile EMC gasket separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE