



Mounting Plate for Case and Subrack, 84 HP, 460 mm Board Length

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

34562-871



Material	HP	W	w	D
34562745	28	146,87	137,16	112,50
34562749	28	146,87	137,16	172,50
34562753	28	146,87	137,16	232,50
34562757	28	146,87	137,16	292,50
34562746	42	217,99	208,28	112,50
34562750	42	217,99	208,28	172,50
34562754	42	217,99	208,28	232,50
34562758	42	217,99	208,28	292,50
34562747	63	324,67	314,96	112,50
34562751	63	324,67	314,96	172,50
34562755	63	324,67	314,96	232,50
34562759	63	324,67	314,96	292,50
34562748	84	431,35	421,64	112,50
34562752	84	431,35	421,64	172,50
34562756	84	431,35	421,64	232,50
34562760	84	431,35	421,64	292,50
34562870	84	431,35	421,64	352,50
34562871	84	431,35	421,64	412,50

Mounting plate for heavy components or proprietary electronic assemblies. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO and EuropacPRO.

Guide rails Type 4,4" and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

CARATTERISTICHE

For assembly of heavy components

Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels

Mounting plate, partial width: The partial width mounting plate fixed to the side panel by means of an assembly strip

The chassis plate can't be combined with EMC top- / bottom covers

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Piastra di montaggio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Larghezza rack: 84 HP

Larghezza: 431.35 mm

Profondità: 412.5 mm

Materiale: Alluminio

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order assembly kit for mounting plate separately.

Other versions on request.

Fixing strips required for partial width, please order separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE