

Horizontal Rail, Front, Type R-KD, Rugged, Short Lip, 84 HP

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

34566-284



Combinations of horizontal rails and side panels

+ = can be combined, - = combination not recommended

Light r.L		-	not recommended not recommended	not recommended	not recommended
Frontier F		+	not recommended	not recommended	+
Heavy r.L		+	not recommended	+	+
Rugged r.L		+	+	-	-
Side panel					
	Light r.L	Frontier F	Heavy r.L	Rugged r.L	

Light r.L rail: Light r.L
 Frontier F rail: Frontier F
 Heavy r.L rail: Heavy r.L
 Rugged r.L rail: Rugged r.L
 Side panel: Side panel

The rugged horizontal rail type can handle shock and vibration up to 25 g.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Type R-KD "rugged" horizontal rail with 3-hole fixing for increased robustness

Aluminum extrusion, anodized finish, conductive contact surface, with HP markings

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo: Robusto, KD

Larghezza rack: 84 HP

Lunghezza: 431.8 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Without M4 thread to front, without printing and without notch for 19" bracket.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE