


RackPower iPDU, RP1326, 100-240 VAC, 1-phase

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

RP1326



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design with only 44 mm height.

CARATTERISTICHE

RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input Voltage Range 100 - 240 VAC, 1-phase L-N or L-L

Input connector C20

C13, C19 outlets

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Striscia di connettori femmina

Tipo di presa: IEC C13; IEC C19

Colore: Nero

Lunghezza: 1490 mm

Tensione CA: 208 V

Funzione: Ingresso monitorato

Profondità: 53 mm

Larghezza: 52 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE