


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded

Power Utilities

Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, light version.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Subrack with side panel type L ("light") with integrated 19" support brackets

Horizontal rail type "light"

Aluminum construction

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 7.5 kg

Supplied as space-saving flat-pack

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Per il montaggio	Profondità scheda	Impugnatura inclusa
24564-433	6 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	No
24564-432	6 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	No
24564-431	6 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	No
24564-133	3 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	No
24564-132	3 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	No
24564-131	3 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	No

Table 2/2

Codice a catalogo	Montaggio	Conforme a.	Schermatura EMC	Tipo di prodotto	Larghezza rack	Carico statico
24564-433	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Portasatelliti/tel aio	84 HP	7.5 kgf
24564-432	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Portasatelliti/tel aio	84 HP	7.5 kgf
24564-431	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Portasatelliti/tel aio	84 HP	7.5 kgf
24564-133	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Portasatelliti/tel aio	84 HP	7.5 kgf
24564-132	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Portasatelliti/tel aio	84 HP	7.5 kgf
24564-131	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	No	Portasatelliti/tel aio	84 HP	7.5 kgf

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Subrack is not prepared for shielding, retrofit for protection class IP 20 possible

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE