


EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket

Servizi di distribuzione di energia



Corner profile covers the slot between the side panel and the rear panel of a subrack. Needed for a proper EMC shielding.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Required for shielding of rear

Can also be used as front closure when using a depth-adjustable 19" support bracket

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Rack Height	Package Quantity	Altezza	Product Family	Product Type	Tipo
24566-197	3 U	1	132.6 mm	EuropacPRO	Copertura	Rugged
24566-199	3 U	1	132.6 mm	EuropacPRO	Copertura	Rugged

Numero catalogo	Rack Height	Package Quantity	Altezza	Product Family	Product Type	Tipo
24566-497	6 U	1	265.9 mm	EuropacPRO	Copertura	Rugged
24566-499	6 U	1	265.9 mm	EuropacPRO	Copertura	Rugged

Table 2/2

Numero catalogo	Works With	Unità di confezionamento	Certificazioni
24566-197	Subracks	Coppia	
24566-199	Subracks	Coppia	RoHS
24566-497	Subracks	Coppia	
24566-499	Subracks	Coppia	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order EMC textile gasket separately.

Corner profile cannot be used together with adapter for rear mounting.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE