


Front Panel Alternative for Combined Mounting

Power Utilities



The 2 HP wide front panel covers an open slot. The U-profile front panel can be combined with a textile EMC gasket. It be fixed with screws and washers. Due to the 2 HP width no sleeves can be used.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

U-profile front panel 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm

Prepared for textile EMC gasket

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio
30849-140	Anodizzato	Conduttivo	No	6 U	5

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.