

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

Servizi di distribuzione di energia

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

SPECIFICHE

Table 1/3

Numero catalogo	Rack Height	Package Quantity	Montaggio	EMC Gasket Type	Front Finish	Rear Finish
20848-611	3 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodized	Conductive
20848-617	6 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodized	Conductive

Table 2/3

Numero catalogo	Treated Edges	EMC Shielding	Altezza	Materiale	Product Type	Rack Width
20848-611	No	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alluminio	Front Panel	84 HP
20848-617	No	No (Retrofittable)	261.8 mm	Alluminio	Front Panel	84 HP

Table 3/3

Numero catalogo	Tipo	Larghezza
20848-611	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-617	Front Panel without Handle	426.4 mm

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE